

# ЗАСТОСУВАННЯ ПИЛОСОСІВ

## МОДЕЛІ 440, 446L, 447L



<p>HR1830 HR2230-Серії HR2470-Серії HR2800-Серії</p>	<p>193472-7 P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>4326 4327 4329 4350CT / FCT 4351CT / FCT</p>	<p>P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>HR2010 HR160D</p>	<p>192176-8 P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>RP0910 RP1110C 3901</p>	<p>P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>Усі Моделі mit 180 мм до 230 мм Durchmesser</p>	<p>194044-1</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>3612 3612C</p>	<p>415412-8 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>4112HS PC1100 4105KB</p>	<p>192613-2 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>9741</p>	<p>W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>SG150</p>	<p>P-24810 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>B04555 B04556 B04565</p>	<p>P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>SG1250 4157KB</p>	<p>W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>B03700 9036 B04900V 9046 B05010 B05012 B05020 B05021 B06030 B06040</p>	<p>P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>* у поєднанні з моделями 446 L 447 L адаптер JPA122275 не використовується</p> <p>1902 N1923B 1923H 1911B</p>	<p>213508-7 JPA122275 W14243**</p>		<p>Модель 440 01317BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>9903 9910 9911</p>	<p>P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>1806B KP312S</p>	<p>122397-8 181575-9 W14243**</p>		<p>Модель 446L 447L W15325</p>	<p>9903 9920 9402 9403 9404</p>	<p>192613-2 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>LS0714 LH / LS1040 LS1013 LS1214 LS1440 MLS100</p>	<p>W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>9924DB</p>	<p>192518-6 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>5604R 5017RKB SP6000 / K</p>	<p>W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>5621RDWA BSR730WA</p>	<p>416706-4 P-13839</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>5603R 5704R 5705R 5705RK</p>	<p>192420-3 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>Пилосос Модель 440</p> <p>1 Шланг Ø 30 мм Код для замовлення: 01321BON 2 Шланг Ø 40 мм Код для замовлення: 01317BON</p>	<p>1 2</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>5903R 5103R</p>	<p>415426-7 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>	<p>Пилосос Моделі 446L 447L</p> <p>1 Шланг Ø 27 мм Код для замовлення: W15325 2 Адаптер Ø 37/45 мм Код для замовлення: W14243 3 Шланговий комплект Ø 27 мм Код для замовлення: W25593</p>	<p>1 2 3</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>
<p>5143R</p>	<p>415816-4 W14243**</p>		<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>				<p>Модель 440 01321BON Модель 446L/447L W15325</p>

\*\* лише в разі застосування з кільцем перерізу 30. Код для замовлення: 213419-6